


PROBADORA ESIPROOF



Esiproof con control de la presión por resorte cargado

La probadora Esiproof es instrumento de precisión para reproducir pruebas flexográficas de alta calidad. Su aplicación incluye pruebas a color para la aprobación del cliente y mediciones espectrofotométricas.

El uso de la rasqueta permite pruebas para todas las tintas flexográficas, incluyendo tintas de alta viscosidad y tintas de secado UV. Los rodillos de cerámica anilox y de acero son fácilmente intercambiables.

Beneficios

- Todas las tintas comerciales y todos los sustratos pueden ser probados con precisión
- Su tamaño compacto permite llevarse a cualquier sitio
- Cambio de rodillos de cerámica o de acero fácil y rápido
- Control de la presión del resorte cargado facilita su uso
- Presión entre rodillos preestablecida
- Rodillos de cerámica anilox disponibles con tres bandas reticuladas y grabados mediante láser
- Rasqueta de desenganche rápido
- Fácil de limpiar
- Rodillo EPDM adecuado para uso con agua, solvente y tintas UV
- Estante de almacenamiento y limpieza
- Versión original con micrómetro disponible



Esiproof en su maletín

PROBADORA ESIPROOF



Esiproof con su juego de rodillos



Versión con presión del resorte cargado



Versión original con micrómetro disponible

Rodillos anilox

Se ofrecen rodillos de cerámica estándares con tres bandas. Los volúmenes han sido cuidadosamente seleccionados para asegurar los mejores resultados. Aunque se puede proveer otros juegos de tres bandas en un rodillo, es necesario que los volúmenes sean cercanos para que funcione correctamente.

Disponible con rodillos de cerámica de una o dos bandas.

Rodillos de una banda de acero, grabados mecánicamente y recubiertos con cromo disponibles sobre pedido.

Referencia	Líneas por cm	Vol. cm ³ /m ²	Líneas por pulgada	BCM
ESI.12A	475	2	1200	1.3
	355	3	900	1.95
	235	4	600	2.6
ESI.12B*	195	5	500	3.25
	155	6	400	3.9
	140	7	360	4.55
ESI.12C	120	8	300	5.2
	100	10	260	6.5
	95	12	240	7.8
ESI.12D	80	14	200	9.1
	70	17	180	11
	65	20	165	13

* Suministrado con rodillo ESI.12B al no especificarse al contrario.

Funcionamiento

La Esiproof consiste en un instrumento de alta precisión en que el rodillo anilox, el rodillo estéreo EPDM y la rasqueta se puede colocar fácilmente.

El sustrato que se va a usar se posiciona en una superficie plana y dura. Unas cuantas gotas de tinta de una pipeta se depositan en la cubeta del tintero formada por la rasqueta. Entonces se arrastra la Esiproof sobre el sustrato para producir la prueba hasta un metro de largo por 70mm de ancho.

Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A. and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.



Grafitec International Inc.

Tel: 305/718-9941 • Fax: 305/718-9362 • E-mail: grafitec@grafitec.com

www.grafitec.com