


MASCARILLAS DE PAPEL



Mascarillas rayadas ahorran tiempo y dinero

Pelicultadores de experiencia trabajan tres a cinco veces más rápidamente utilizando mascarillas rayadas Base-Line®. Hasta principiantes pueden producir trabajo de alta calidad utilizando este producto. Las mascarillas Base-Line son fabricadas sobre todo para modelos de prensas específicos y cuentan con todas las referencias necesarias para colocar la película precisamente: margen de entrada de pinzas, margen superior, línea central, área de la imagen y línea para empezar la impresión. Todas estas referencias ayudan al pelicultador a mejorar la precisión, eliminar errores y mejorar la calidad del trabajo.

Constancia Base-Line

Mascarillas Base-Line son consistentes en su base de papel, recubrimiento y registro de hoja a hoja. Base-Line utiliza solamente papel amarillo o anaranjado que siempre se mantiene plano para cortes precisos y rectos; puede aguantar la luz de equipo de exposición fuerte; cuenta con suficiente translucidez para utilizarse con mesas de luz. Debido a que el registro y cuadrado de hoja a hoja es tan importante, cada hoja Base-Line se imprime una por una y está recortada con el equipo más moderno con precisión. Por esta razón mascarillas Base-Line son consistentes de hoja a hoja, de caja a caja y de pedido a pedido. No hay otro fabricante que ofrece esta precisión.

Selección amplia

Son disponibles para casi todas las prensas fabricadas y también se ofrecen hojas universales para prensas con formatos de 26x38cm/10x15" hasta 79x104cm/31x41" de ancho. Mascarillas sin rayar son disponibles en formatos de 27x41cm hasta 97x127cm.

Mascarillas Base-Line son fáciles de usar

Las mascarillas Base-Line son las originales de ser previamente rayadas y son las de más venta porque ahorran tiempo y dinero, y ayudan a eliminar los errores. Se aumentan la producción, el rendimiento y la calidad porque no hay que rayar todas las líneas para cada plantilla, eliminando el tiempo, esfuerzo y gasto anteriormente requeridos. Estas

mascarillas proveen el método más económico de rayar y eliminan los rehaceres.


Cuentan con todas las líneas de referencia necesarias para el peliculador: margen de entrada de pinzas, margen superior, línea central, área de la imagen y línea para empezar la impresión. El patrón cuadrículado de las hojas rayadas permite posicionar los negati-

vos y hacer el registro de una plantilla a otra. Se hace el trabajo de insolar más rápidamente y por lo tanto se puede entregar la plancha a la prensa pronto.


Son disponibles para casi todas las prensas en color amarillo para uso con la insoladora y en anaranjado para uso con cámaras y para hacer contactos.



Para empezar, se marcan las señales de referencia en las líneas rayadas que corresponden al tamaño de papel y al formato terminado del trabajo. No se necesita cuadrar la hoja en la mesa.



Se posiciona el negativo en la hoja rayada utilizando las líneas centrales, la margen superior, la margen de entrada de pinzas y el formato terminado. Con cinta se pega el negativo a la hoja de enmascarar.



El peliculador corta la ventanilla para exponer el negativo y acabar el trabajo.

Mascarillas Base-Line de vinilo

Las mascarillas anaranjadas de plástico Base-Line fueron desarrolladas para trabajos que se desean archivar para uso futuro y para trabajos donde el registro preciso es de máxima importancia. Es un material estable que no va a encogerse ni estriarse.

El material es translúcido al ojo pero opaco a la cámara. Estas mascarillas permiten el registro fácil y rápido de varias plantillas; son ideales para tra-

bajo de alta precisión de copia y repetición; se mantienen planas; se permite cortar fácil y precisamente; tienen una superficie extraordinariamente lisa y resistente a la ruptura.

Son disponibles con espesor de .0055" y en formatos de hoja estándar de 28x36cm/11x14" hasta 106x137cm/42x54". Se puede surtir formatos especiales sobre pedido para requerimientos específicos.

